


Dienstleistungsprofil: Visuelle Kontrolle



Produktionskapazität

Halbautomatische Sichtung

Standort:	Kontrollierter Bereich
Leistung:	ca. 3.000 Ampullen pro Stunde
Chargengrößen:	1.000 – 100.000 Ampullen
Jahresleistung:	1 Mio. Ampullen
Ampullengröße:	Standard 1 ml und 2 ml Ampullen Andere Ampullenformate mit Durchmesser 9,5 mm – 23 mm und einer max. Höhe von 150 mm möglich.

Beispielhafter Prozessablauf

1. Ampullen aus Trays in Einlaufschacht füllen
2. Rotation des Ampulleninhalts
3. Visuelle Inspektion der Ampullen
4. Aussortieren von fehlerhaften Objekten
5. Magazinieren
6. Dokumentation

Unser Qualitätsstandard

- ✓ mehr als 35 Jahre Erfahrung mit halbautomatischer optischer Kontrolle
- ✓ GMP-konforme Produktion
 - qualifizierte Geräte und Räume
 - validierte Prozesse
 - Dokumentationswesen
- ✓ schnelle und flexible Umsetzung individueller Kundenwünsche
- ✓ auch Kleinstchargen
- ✓ individuelle Betreuung
- ✓ als Einzeldienstleistung oder auch in Kombination mit Ampullierung, Etikettierung, manueller Verpackung und Potenzierung/Bulkherstellung möglich

Helixor – Ihre visuelle Kontrolle nach Wunsch und Maß!

Kontaktdaten

Telefon: +49 7428 935-200, E-Mail: gmpfertigung@helixor.de